

Rollcart industrie-aanhanger

draagvermogen 2 t, laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm, platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht, opleggerbesturing met 2 assen, frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje, 4 wielen, met lucht-banden



Artikelnummer: 203355



Rollcart Industriële aanhangwagens

Draagvermogen 2000 kg

industrie-aanhanger





- draagvermogen 2 t
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- laadhoogte 540 mm
- platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht
- opleggerbesturing met 2 assen
- schaaldissel met valbeveiliging
- frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje
- 4 wielen
- met lucht-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	aanhangwagen	oppervlak platform	antislip
type aanhangwagen	industrie-aanhanger	platform uitvoering	Waterdicht
materiaal	staal	wielen aantal/soort	4 wielen
draagvermogen	2 t	banden	lucht
laadhoogte	540 mm	wiel-ø	410 mm
lengte laadvlak	2000 mm	wiellager	Precisiekogellager
breedte laadvlak	1000 mm	wielbreedte	110 mm

constructies	geen	oppervlak	gelakt
sturing	opleggerbesturing met 2 assen	kleur	zuiver oranje // RAL2004
dissel	schaardissel met valbeveiliging	garantie	5 jaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	gewicht	287 kg

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210710		hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje