

KERN

laagdiktemeter

SAUTER TE 1250-0.1FN

behuizing van kunststof, meetbereik
1250 μm , afleesbaarheid 0 x 0,001
mm

Artikelnummer: 235995

KERN



KERN laagdiktemeter SAUTER TE 1250-0.1FN






- behuizing van kunststof
- meetbereik 1250 μm
- afleesbaarheid 0 x 0,001 mm
- kleinste proefvlak plat 5 mm, holrond 50 mm, bolrond 3 mm
- met de functies offset-accur
- externe sensor, nulplaat en ijkfolie
- batterij 4x1,5V AAA
- hoogte x breedte x diepte 28 x 131 x 65 mm
- levering inclusief koffer

Technische details

type weegschaal	meetapparaat	weegschaal uitrusting	externe sensor, nulplaat en ijkfolie
type meetapparaat	laagdiktemeter	hoogte	28 mm

materiaal	kunststof	breedte	131 mm
meetbereik	1250 µm	diepte	65 mm
leesbaarheid	0 x 0,001 mm	inhoud levering	inclusief koffer
proefvlak plat	5 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
proefvlak holrond	50 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
proefvlak bolrond	3 mm	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaafuncties	offset-accur	gewicht	0,75 kg
spanningsverzorging	batterij 4x1,5V AAA		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw