


## rehausse pour palettes

**KIGAFRAME®**

en plastique recyclé (100 % matériau recyclé), capacité de gerbage 600 kg, hauteur x longueur x largeur 218 x 1200 x 800 mm, pliable grâce aux 6 charnières, cadre en noir

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 240184



rehausse pour palettes





- en plastique recyclé (100 % matériau recyclé)
- capacité de gerbage 600 kg
- hauteur x longueur x largeur 218 x 1200 x 800 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- pliable grâce aux 6 charnières
- cadre en noir
- Produit livré plié

### Détails techniques

type d'emballage	rehausse pour palettes	pliable	oui
hauteur	218 mm	gerbable	oui
longueur	1200 mm	épaisseur de cadre	20-25 mm
largeur	800 mm	nombre de charnières	6 pièce
capacité de gerbage	600 kg	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	couleur	noir

matériau	plastique recyclé	livraison	plié
pourcentage matériau recyclé	100 %	Poids	5,2 kg
recyclable	recyclables à 100 %		

## Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221034		rayonnage à palettes, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 5500 x 1825 x 1100 mm, charge max. par tablette 1500 kg, 4 niveaux avec traverses, 10 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 750 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec laquage en RAL2001 orangé rouge
221067		marchepied pliant, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), estrade hauteur 1180 mm, En acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant
221377		transpalette, force 2500 kg, longueur de fourche 1150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane