

## Cascao Roue encastrable



force 800 kg, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide

Numéro d'article: 243438



### Roue encastrable

- force 800 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	800 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Poids	1,03 kg
Ø de roue	160 mm		

