

## Rollcart laadbord voor zware belastingen



draagvermogen 1500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1600 x 900 mm,  
platform van MDF in beuken,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 404960

## Rollcart Laadbord voor zware belastingen

### Draagvermogen 1500 kg

laadbord voor zware belastingen

- draagvermogen 1500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 900 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	laadbord	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	1500 kg	euronorm	nee
constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1600 mm	stuurstang	nee
breedte laadvlak	900 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	wiellager	kogellager
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 wielen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

banden	massief rubber	gewicht	63 kg
diameter wiel	250 mm		

## Gerelateerde Producten

404952



hefroller voor zwaarlast-laadbord, draagvermogen 1500 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden