


Cemo strooigoedbak

inhoud 700 l, hoogte x lengte x
breedte 960 x 1340 x 990 mm, van
GVK (glasvezelversterkt kunststof),
bak groen, deksel oranje, wanden
gesloten met uitneemopening

Artikelnummer: 500363



Cemo GVK-zoutbak

Met uitneemopening

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 700 l
- hoogte x lengte x breedte 960 x 1340 x 990 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak groen, deksel oranje
- wanden gesloten met uitneemopening
- legbord gesloten
- Met open deksel in elkaar stapelbaar
- 10 jaar garantie

Technische details

buitenopstelling winterdienst




kleur deksel oranje

winterdienst	strooigoed-handling	euronorm	nee
baktype	strooigoedbak	wandconstructie	gesloten
inhoud	700 l	wand uitrusting	uitneemopening
hoogte	960 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1340 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	990 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	hoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	nestbaar	ja
kleur	groen	onderrijdbaar	nee
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	klapdeksel	gewicht	32 kg

Gerelateerde Producten

775078	Hangslot voor pekelwagen
--------	--------------------------

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand