

## hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2520 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 510458




## hofs Breedvakstelling

### Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2520 x 835 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 2500 x 800 mm
- 3 niveaus met houten vloer








- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details





|                                |                  |                                   |   |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| meubeltype                     | stelling         | legborden / niveaus<br>uitrusting | versteviging door<br>dwarsprofielen                             |
| stellingtype                   | breedvakstelling | in hoogte verstelbaar<br>legbord  | 25 mm   |
| stellingsysteem                | kliksysteem      | gebruik                           | eenzijdig   |
| stellingveld                   | aanbouwweld      | oppervlak standaard               | verzinkt  |
| materiaal                      | staal            | oppervlak traversen               | verzinkt  |
| hoogte                         | 2000 mm          | stelling uitrusting               | legborden   |
| breedte                        | 2520 mm          | staander uitrusting               | voetplaten,<br>profielafdekplaten aan<br>bovenzijde             |
| diepte                         | 835 mm           | opstelhoek uitrichting            | recht   |
| vaklast                        | 350 kg           | kleur uitvoering                  | verzinkt  |
| vakbreedte                     | 2500 mm          | certificering                     | GS // RAL-keurmerk  |
| veldlast                       | 1200 kg          | inhoud levering                   | aanbouwstelling met 1<br>staanderframe en niveaus<br>zie aanbod |
| vakdiepte                      | 800 mm           | levering                          | gedemonteerd  |
| legborden / schappen<br>aantal | 3 stuks          | garantie                          | 5 jaar  |
| legbord-/niveautype            | houten vloer     | gewicht                           | 143,54 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 510454 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510456 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2270 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510523 |  | houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 2500 x 800 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 350 kg, van hout in decor natuur   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 992757 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2020 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|--|

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |