

## veerbalancer/terughaler

draagvermogen 2 - 5 kg, kabellier  
lengte 3 m

Artikelnummer: 524040



## Veerbalancer

### Terughaler




veerbalancer/terughaler

- draagvermogen 2 - 5 kg
- kabellier lengte 3 m
- behuizing van kunststof in oranje
- kabel van staal
- valbeveiliging door extra ketting
- traploze instelling draagvermogen

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal kabel	staal
hijswerktuigtype	veerbalancer/terughaler	materiaal	kunststof
draagvermogen	2-5 kg	kleur	oranje
vergrendelingsfunctie	nee	hijswerktuig uitrusting	valbeveiliging door extra ketting
lengte kabellier	3 m	hijswerktuig functie	traploze instelling draagvermogen
materiaal behuizing	kunststof	gewicht	3,3 kg

Dit past ook bij ...

149164		loopkat, trekbelasting 250 kg, flensbreedte 50 - 152 mm
149455		persluchtkettinglier, draagvermogen 125 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
524148		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs