

## Bauer sneeuwschuiver

Werkbreedte 1800 mm,  
afschroefbare schraaplijst van  
rubber, bord enkelvoudig links en  
rechts verstelbaar, gelakt in RAL2000  
geeloranje

Artikelnummer: 531816



## Bauer Sneeuwschuiver

### Lichte uitvoering





sneeuwschuiver

- Werkbreedte 1800 mm
- afschroefbare schraaplijst van rubber
- bord enkelvoudig links en rechts verstelbaar
- passend voor vorkdiameter 150x50 mm
- van staal, voorzien van hoekprofiel
- gelakt in RAL2000 geeloranje

### Technische details

buitenopstelling	winterdienst	bord verstelling	enkelvoudig links en rechts
winterdienst	sneeuwschuiver	vorkdwarsdoorsnede	150x50 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	voorzien van hoekprofiel	kleur	geeloranje // RAL2000
werkbreedte	1800 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
beleg	rubberen schuurlijst	gewicht	129 kg
materiaal schuurlijst	rubber		

## Dit past ook bij ...

142913		strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten
369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand