

mobiele schaarheftafel

draagvermogen 150 kg, platform
lengte x breedte 700 x 450 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart/geel



Artikelnummer: 999348



Schaarheftafel

Draagvermogen 150 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 150 kg
- platform lengte x breedte 700 x 450 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart/geel
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- gewicht 41 kg
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	heftafel	materiaal platform	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	150 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	700 mm	lengte	950 mm
breedte platform	450 mm	wiegfunctie	nee

hefhoogte (min.)	265 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	755 mm	kleur platform	antracietgrijs // RAL7016
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig met pedaal	kleur schaar	zwart/geel
bediening wielonderstel	handmatig	kleur beugel	gitzwart // RAL9005
greep	duwbeugel	garantie	2 jaar
materiaal	staal	gewicht	41 kg