



Ampoule LED PARATHOM® PAR16, culot : GU10

Ampoules LED réfléchissantes avec culot enfichable rétrofit, comme alternative aux ampoules conventionnelles à haute tension


- classe d'efficacité énergétique : F • durée de vie: jusqu'à 15.000 heures
- type : forme de réflecteur
- modèle: ---• retardement : aucun (<1 sec.) - lumière immédiate dès l'enclenchement • dimmable : non • tension : 220-240 V
- angle d'éclairage : 36 degrés
- teneur en mercure : 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique plus faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faille même sous à basse température

Exemples d'utilisation : - éclairage ponctuel comme éclairage d'ambiance


- vitrines
- commerce de détail et salles d'exposition
- éclairage d'objets sensibles à la chaleur tel que aliments, plantes etc.
- utilisation à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- sources de lumière dirigées
- industrie hôtelière
- boutiques




Visuel de référence: Ampoule LED PAR16, culot GU10




Label d'efficacité énergétique 63002159



Label d'efficacité énergétique 63002161



Label d'efficacité énergétique 63002378



Label d'efficacité énergétique 63002402

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
4,3 watts	50 watts	350 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	5,0 kWh / 1.000h	F	50 mm	54 mm	067891	63002161
		350 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	5,0 kWh / 1.000h	F	50 mm	54 mm	068010	63002378
6,9 watts	80 watts	575 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	7,00 kWh / 1.000h	F	50 mm	54 mm	054808	63002159
		575 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	7,0 kWh / 1.000h	F	51 mm	55 mm	054860	63002402