

DIGITUS®

Boîtier mural 10" SOHO PRO, (L)315 x (P)300 mm, 6 U

La série de boîtiers muraux SOHO PRO se distingue par sa livraison efficace en flatpack optimisé ainsi que par une installation particulièrement simple.

- **profondeur de montage utile** : 254 mm
- **indice de protection** : IP 20
- **porte avant** : porte de sécurité en verre, verrouillable, à un seul battant, angle d'ouverture de 200°, verrouillage en 1 point sur la porte avant
- **passage des câbles** : entrée de câbles avec brosse passe-câble dans le toit et cache en plastique dans le sol
- **caractéristiques** : tôle d'acier de 1,1 à 1,5 mm d'épaisseur avec grande capacité de charge, revêtement par poudre, rails profilés de 254 mm montés à l'avant et à l'intérieur de l'armoire, galvanisé, rails réglables en profondeur, fentes d'aération pour une ventilation active et passive - poids : 5,01 kg
- **verniss** : gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Livré non monté, en flatpack optimisé. Le montage s'effectue en quelques étapes : un jeu d'enfant grâce aux instructions jointes

Contenu de la livraison : kit d'installation (vis, écrous à cage, rondelles), 2 clés, instructions

Exemples d'utilisation :

- à la maison, au bureau ou pour les distributeurs secondaires avec peu de place



Boîtier mural 10" SOHO PRO, 6 U, gris clair



Boîtier mural 10" SOHO PRO, 6 U, noir



Vue de détail: boîtier mural 10" SOHO PRO, ouvert



Vue de détail: boîtier mural 10" SOHO PRO, vue arrière



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Boîtier mural 10" SOHO PRO	6 U	porte en verre	60 kg	315 x 300 mm	325 mm	gris clair	DN-49100	11008303
		porte en verre	60 kg	315 x 300 mm	325 mm	noir	DN-49101	11008304