

## Blume Förderanlagen Kugeltisch



Kugelrolle aus Stahl, Bahn Länge x  
Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand  
100 mm



Artikelnummer: 428493



## Blume Förderanlagen Kugeltisch

Kugeltisch

- Kugelrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 15 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 100 mm
- Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Platte aus Stahl in RAL5015 Himmelblau

### Technische Details




Fördertechnik	Förderbahnen	Achsabstand	100 mm
Bahntyp	Kugeltisch	Breite	440 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Kugelrolle	Material Platte	Stahl
Material Rolle	Stahl	Farbe Platte	blau// RAL5015
Durchmesser Rolle	15 mm	Stärke Platte	4 mm
Bahnlänge	1 m	Material Rahmen	Stahl

ausziehbar	nein	Oberfläche Rahmen	verzinkt
Bahnbreite	400 mm	Gewicht	23 kg

## Zubehör

404327		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
405057		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428664		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428755		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428835		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
588401		Endanschlag für Allseiten-Bahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm