

## Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Flügeltür mit Lochprägung, 2 Vertikalauszüge, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 522536

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

### Vertikalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Lochprägung
- mit Drehgriff
- 2 Vertikalauszüge
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszug 100 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035


Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau


## Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrankschranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Flügeltür mit Lochprägung	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	600 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden, Vertikalauszüge	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	80 kg	Auszug	100 %
Vertikalauszüge Anzahl	2 Stück	abschließbar	ja
Traglast Auszug	100 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Ausführung	Typ 1
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	168,5 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

## Zubehör

522553		Stahlboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522554		Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522555		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522556		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau
522557		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522558		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau
522559		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522560		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau
522564		Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
522565		Bodenverankerung für Schwerlastschrank

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot