

Dubbele dimbediening voor Niko Home Control, bronze

123-51046

4 jaar
garantie

Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

Technische gegevens

Dubbele dimbediening voor Niko Home Control, bronze.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Opdruk: Op de bovenste en onderste toetsten staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad.
- Kleur: bronze gelakt (bij benadering NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

