


Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 1-voudig

Artikelnr. 6120422



Contactdoos met randaarde (niet geschikt voor gebruik in België), zij-aansluiting 1-voudig 0°, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.



PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 2 Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6120422
Type	STD-D0C8 AL1
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	8,50 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 1-voudig

Artikelnr. 6120422



Technische gegevens



Breedte	86,00 mm
Zijhoogte	76,00 mm
Diepe	42,00 mm
Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	<input type="checkbox"/>
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering	,
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2,00
Aantal eenheden	1,00
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0,00
Aantal contactdozen schakelbaar	0,00
Uitwerpmechanisme	<input type="checkbox"/>
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	<input type="checkbox"/>
Bedrijfstemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Spanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	<input type="checkbox"/>
Reserve	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïsoleerde inbouw	<input type="checkbox"/>
verhoogde contactbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
Klapdeksel	<input type="checkbox"/>
Codering	nee
Controlelampje	<input type="checkbox"/>
Met Aan/Uit-schakelaar	<input type="checkbox"/>
Met fijnzekering	<input type="checkbox"/>
Met functieverlichting	<input type="checkbox"/>
Met oriëntatielicht	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	<input type="checkbox"/>
Overspanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Verdraaide centrale inzet	<input type="checkbox"/>