


## Junistar IsoSafe TW Wit 530lm (@ 6500K) 2700-6500K Ra>90 Tunable White

### LEDDim

Artikelcode: 912242  
 EAN: 7021989122425




### Elektrisch

System wattage: 8.5W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 530lm (@ 6500K)  
 Werkzaamheid: 62 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>90  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 42°



### Controle/dimmen

Type: Tunable White LEDDim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 83  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 48  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.43 / 0.384

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95

