

Artikel nummer	artikelnaam
822101035	Aanwezigheidsmelder, opbouw, 3-draads, 2.000W, LED 360W, wit

INFRAcontrol PR-AP 360°, aanwezigheidsmelder, 3-draads, voor belasting tot max. 2.000W/480 VA, plafond montage wit



Technische gegevens	822101035
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte	75,500 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	10 s
Uitschakelvertraging	300 s
Diameter	112 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	ja
Max. schakelvermogen	2000 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	12,00 m
Bediening op afstand	ja
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	120 s
Max. nalooptijd	15 min
Optimale montagehoogte	2,500 m
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	42,00 mm
Nom. spanning	230 V
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	gelakt
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	41,000 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	65 mm
Max. reikwijdte frontaal	6,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m
Max. inschakelstroom	8,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee

Technische gegevens	822101035
Ingang voor nevenunit	ja
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja
Koppelbaar aan netwerk	ja
Gedwongen uitschakeling	ja
Scanhoek	360,00 °
Geschikt voor wandmontage	geen
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Gedwongen inschakeling	ja
Min. aanloopstroom	8,00 A
Max. presentiebereik	12,500 m <sup>2</sup>
Vrije dierzone	nee
Uitvoering oppervlakte	mat
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja