


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2450/7016 Stahlblech-Werkstattwagen "GREY EDITION"



Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 6 Schubladen (H x B x T i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Nutzflächenlänge (mm)	985
Nutzflächenbreite (mm)	590
Ladeflächenhöhe (mm)	915
Gesamtlänge (mm)	1080
Gesamtbreite (mm)	590
Gesamthöhe (mm)	915
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	66
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976424507