

Schutzhaube für TP 070, TP 170A, TP 170B, TP 170MICRO, TP 177micro, TP 177A, TP 177B, TP 270 6", TP 277 6", MP 270 6" Touch Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzhaube 6"-Touch-Geräte
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	242,3 mm
Höhe	186,3 mm
Dicke	10 mm
Einbauausschnitt, Breite	198 mm
Einbauausschnitt, Höhe	142 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	750 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	
• Teile pro Stück	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben, profiliert (für TP070, TP170micro, TP170A/B), 2 Schutzhauben glatt (für TP177micro, TP177A/B, TP270 6", MP177 6" touch, MP270 6" touch)
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP070, TP170A, TP170B, TP170micro, TP177micro, TP177A, TP177B, TP270 6", TP277 6", MP270 6" Touch
Nutzbar in folgenden Produkten	

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 12
- Produkt 13
- Produkt 14

[6AV6545-0AA15-2AX0](#)  
[6AV6545-0BA15-2AX0](#)  
[6AV6545-0BB15-2AX0](#)  
[6AV6640-0CA01-0AX0](#)  
[6AV6640-0CA11-0AX0](#)  
[6AV6642-0AA11-0AX0](#)  
[6AV6642-0AA11-0AX1](#)  
[6AV6643-0AA01-1AX0](#)  
6AV6642-0B\*  
[6AV6545-0BC15-2AX0](#)  
[6AV6640-0CA11-0AX1](#)  
[6AV6545-0CA10-0AX0](#)  
[6AV6545-0AH10-0AX0](#)  
[6AV6545-0AH10-0AX1](#)

letzte Änderung:

10.10.2023 