

Reolink Hub 1 mit 2x Argus Serie B350 Solarpanel

Systemlösung für zuverlässige Videoüberwachung

EAN: 6976930223526

Das Reolink-Überwachungssystem kombiniert zwei leistungsstarke Geräte - den Reolink Home Hub 1 und die kabellose Kamera der Reolink Argus Serie B350 - zu einer zentral gesteuerten, komfortablen und datenschutzfreundlichen Sicherheitslösung für das Eigenheim oder die Geschäftsräume.



Reolink Home Hub 1

Der Reolink Home Hub 1 bildet das Herzstück Ihres Reolink-Überwachungssystems. Er bietet nicht nur eine zentrale Plattform zur Verwaltung von bis zu acht kompatiblen Kameras, sondern sorgt auch für maximale Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Lokale Speicherung und Datenschutz auf höchstem Niveau

Der Home Hub wird mit einer integrierten 128 GB microSD-Karte geliefert, die auf bis zu 2 x 512 GB erweitert werden kann – ganz ohne monatliche Gebühren für Cloud-Speicher. Dank der AES-128-Verschlüsselung sind Ihre Aufnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt. Selbst bei einem Netzausfall bleiben alle Videos sicher gespeichert und jederzeit verfügbar.

Kameraverwaltung und intuitive Steuerung

Über die Reolink-App oder den PC-Client können Sie bis zu acht Reolink Kameras* gleichzeitig verwalten. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Live-Ansichten in Ultra-HD mit bis zu 16 MP Auflösung, die Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen, Zeitpläne für die Aufzeichnung und Gerätesynchronisation – ideal für anspruchsvolle Sicherheitsszenarien in privaten oder gewerblichen Umgebungen.

Zuverlässige Netzwerkverbindung mit Wi-Fi 6 und LAN

Der Hub unterstützt Dual-Band Wi-Fi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) für schnelle und stabile Datenübertragung. Alternativ kann er über ein LAN-Netzwerk betrieben werden, was vor allem in sensiblen Bereichen wie Serverräumen oder bei schwacher Internetverbindung zusätzliche Sicherheit bietet.

Integrierte Alarmer und Smart-Funktionen

Mit seiner integrierten Sirene (11 voreingestellte und 5 benutzerdefinierte Alarmtöne) reagiert der Hub sofort auf erkannte Ereignisse und sendet Benachrichtigungen an verbundene Geräte. Die Wochenübersicht mit Ereignisstatistiken hilft, potenzielle Sicherheitslücken zu erkennen und Ihre Schutzstrategie gezielt zu optimieren.

Kompatibilität und Sprachsteuerung

Der Home Hub 1 ist mit allen Reolink WLAN- und PoE-Kameras kompatibel (*außer 2 MP Akku- und 4G-Kameras*) und lässt sich bequem per Google Assistant steuern. Zudem können bis zu zehn Benutzerkonten mit individuellen Berechtigungen verwaltet werden.

Hauptmerkmale

- **Lokale Speicherung:** Integrierte 128 GB microSD-Karte, erweiterbar auf 2 x 512 GB, ohne zusätzliche Kosten oder Cloud-Abos.
- **AES-128-Verschlüsselung:** Höchste Sicherheit für alle Aufnahmen.
- **Kameraverwaltung:** Verwaltung von bis zu 8 Reolink Kameras über eine intuitive Benutzeroberfläche.
- **16 MP-Auflösung:** Hochauflösende Live-Streams und Aufnahmen in bester Qualität.
- **Wi-Fi 6 Dual-Band:** Schnelle, stabile Verbindung für flüssiges Streaming, auch mit mehreren Kameras.
- **LAN-Unterstützung:** Unabhängige Verbindung für maximale Privatsphäre und Netzwerksicherheit.
- **Netzausfallsicherheit:** Sicherung von Aufnahmen auch bei Internetausfällen durch lokale Speicherung.
- **Integrierte Sirene:** 11 voreingestellte und 5 personalisierbare Alarmer für flexible Sicherheitslösungen.
- **Ereignisübersicht:** Wochenberichte und Statistiken für bessere Übersicht und Sicherheitsoptimierung.
- **Sprachsteuerung:** Nahtlose Integration mit Google Assistant für einfache Bedienung.

Technische Daten

Modell		Reolink Hub 1
Geräteverwaltung		
Kamera	Bis zu 8 Kameras	
Gerätekompatibilität	Alle Reolink WLAN-/PoE-Kameras (Akkukameras benötigen evtl. ein Firmware-Upgrade)	
Sicherheitsschutz	Zugriff auf Konten und Freigabeoptionen nur über den Home Hub verfügbar	
Eingang/Ausgang		
HDMI	Nein	
USB	Nein	
Resettaste	Ja	
Strom	DC 12 V/1 A	
Lautsprecher	Ja (max. 115 dB)	
Ethernet	1x 10/100 Mbit RJ45-Port (WAN)	
Speicherung		
SATA	Nicht unterstützt	
microSD-Kartenslot	Bis zu 512 GB × 2	
Backup-Medium	Nicht unterstützt	
Speicher-Verschlüsselung	AES-128 für Schutz der Privatsphäre und Diebstahlschutz	
Live-Ansicht / Wiedergabe		
Live-Ansicht	Über App und PC-Client	
Wiedergabe	Intelligente Wiedergabe / Ereignisverlauf	
WLAN		
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)	
Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz	
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3	
Sub-1 GHz		
Betriebsfrequenz	868/915 MHz	
System		
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows, Mac OS, iOS, Android	
Max. Benutzerzugang	1 Admin und 10 freigegebene Konten	
Smart Home	Google Assistant	
Arbeitsumgebung		
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C	
Feuchtigkeit	10% bis 90%	
Größe und Gewicht		
Größe	95 × 95 × 161,8 mm	
Gewicht	441 g	

Reolink Argus Series B350

Die Reolink Argus Serie B350 4K 8 MP ist eine moderne, batteriebetriebene Kamera, die mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet ist, um die Anforderungen Ihrer Sicherheit zu erfüllen. Mit einer beeindruckenden 4K 8 Megapixel Ultra HD Auflösung (3840x2160) liefert diese Kamera gestochen scharfe Bilder, die jedes Detail erfassen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.

Neben der klaren Schwarz-Weiß-Nachtsicht bietet die Reolink Argus Series B350 mit ihren Scheinwerfern auch bei völliger Dunkelheit eine lebendige Farb-Nachtsicht. So übersehen Sie keine Details mehr!

Die intelligente Bewegungserkennung der Kamera sorgt für präzise Alarme und reduziert Fehlalarme mit anpassbaren Erkennungszonen und Empfindlichkeiten für Personen, Fahrzeuge und Haustiere. Wenn die Kamera etwas Verdächtiges erkennt, können die Scheinwerfer und die Sirene automatisch ausgelöst werden und schrecken unerwünschte Besucher ab und informiert sofort mit präzisen Benachrichtigungen per App-Push oder E-Mail. Diese Funktion kann auch manuell über die Reolink-App/den Reolink-Client aktiviert oder deaktiviert werden.

Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher ermöglicht die Kamera mit der praktischen 2-Wege-Audiofunktion eine einfache und bequeme Kommunikation. Sie können direkt durch die Kamera hören und sprechen, Besucher zum Beispiel begrüßen, unerwünschte Gäste zurückweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Kamera unterstützt Dual-Band-WiFi (5 GHz / 2,4 GHz) für eine störungsfreie Echtzeit-Live-Ansicht mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und eine stabile Verbindung.

Die Reolink Argus Series B350 zeichnet sich nicht nur durch Leistungsstärke aus, sondern auch durch Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis. Die Stromversorgung erfolgt über einen leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku* und kann alternativ über das mitgelieferte Reolink-Solarpanel betrieben werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Stromversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung.

**** Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.***

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B350 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.

Die Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und die Reolink Cloud zur Speicherung von Aufnahmen. Die Reolink-Kamera ist auch kompatibel mit Google Assistant. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.

Das robuste und wetterfeste IP65-Design gewährleistet, dass die Überwachungskamera unter anspruchsvollen Bedingungen, sei es bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Sie ist für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet und mit Abmessungen von 127 x 90 x 56 mm und einem Gewicht von 335 g kompakt und unauffällig.

Hauptmerkmale

- 8 MP Auflösung (3840x2160) für klare Bilder und Videos
- Nachtsicht mit infrarot und in Farbe bis zu 10 Meter
- Bewegungsgesteuerte Aufnahme
- Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarme
- Dualband-WLAN
- Einfache und flexible Installation ohne Kabel
- Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
- Möglichkeit der Stromversorgung über das Reolink Solarpanel
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128 GB und Reolink Cloud
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP65)

Technische Daten

	Modell	Argus Series B350
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @15FPS
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 105°; Vertikal: 55°; Diagonal: 125°
	Objektiv	2,8 mm / F1.6
	Tag/Nacht	IR-Sperrfilter, automatisch umschaltbar
	Zoom	10-facher Digitalzoom
	Infrarot-Nachtsicht	10 m (33ft) (LED: 6 Stück / 0,8 W / 850 nm)
	Bitrate	Mainstream: 1024-4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Substream: 64-672 Kbps (Standard: 672 Kbps)
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 2 Stück / 2 W / 6500 K
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
PIR-Erkennung und -Warnungen	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung / Menschenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10m (33 ft)
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufnahme
	Warnungen	Sofortige E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen
Netzwerk	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Max. Benutzerzugang	1 Admin-Benutzer; unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
WLAN	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	Drahtloser Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Drahtlose Sicherheit	WPA / WPA2
Strom	Batterie	3,6 V 6000 mAh wiederaufladbarer Akku (die Lebensdauer des Akkus hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	DC-Strom	USB-Typ-C Anschluss, Aufladung mit DC 5 V / 2 A
Speicher	Lokale Lagerung	Unterstützt bis zu 128 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud
Smart Home	Sprachsteuerung	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 85%
	Witterungsbeständigkeit	IP65
Größe und Gewicht	Abmessung	127 x 90x 56 mm
	Gewicht	335 g

Reolink Solarpanel

Modell		Reolink Solarpanel
Max. Spannung		6,0 V
Max. Strom		530 mA
Max. Leistung		3,2 W
Kabellänge		4 Meter
Abmessungen		185,4 x 120,4 x 6,5 mm
Gewicht		280 g
Schnittstelle		USB-Typ-C
Arbeitstemperatur		-10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
Arbeitsfeuchtigkeit		10 % bis 90 %
Wasserdicht		IP65

Technische Daten

Lieferumfang

- Reolink Hub 1
- 128 GB Micro SD-Karte
- Netzadapter
- Netzkabel
- 2X Reolink Argus Series B350 Überwachungskamera
- Sicherheitshalterung
- Haltegurt
- USB-C Kabel
- Kurzanleitung
- 2X Reolink Solarpanel