

Kärcher Kehrmaschine KM 70/15 C

mit Hand-Antrieb, Kehrbreite 480 - 700 mm, mit 42 l Schmutzbehälter, Kehrsystem mit 1 Hauptwalze und 1 klappbaren Seiten-Tellerbesen, 2 große Laufräder und 1 Lenkrolle

Artikelnummer: 119293

KÄRCHER



Kehrmaschine


- mit Hand-Antrieb
- Kehrbreite 480 - 700 mm
- mit 42 l Schmutzbehälter
- für ca. 3680 m² pro Stunde
- Kehrsystem mit 1 Hauptwalze und 1 klappbaren Seiten-Tellerbesen
- Schiebebügel klappbar und 3-stufig höhenverstellbar
- 2 große Laufräder und 1 Lenkrolle
- Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 810 x 1300 mm
- Gewicht 23,135 kg



Technische Details

Reinigungsart	trocken	Breite	810 mm
Reinigungstyp	Kehrmaschine	Tiefe	1300 mm
Einsatzort	Außenbereich	Kehrsystem	mit 1 Hauptwalze und 1 klappbaren Seiten-Tellerbesen
Antrieb	Hand	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar und 3-stufig höhenverstellbar
Akkubetrieb	nein	Rollen Anzahl / Art	2 Laufräder, 1 Lenkrolle
Arbeitsbreite	480-700 mm	Ausstattung	Kehrantrieb manuell
Leistung Fläche	3680 m ²	Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Kehrmaschine \$\$ \$M
Volumen Behälter	42 l	Gewicht	23,135 kg
Höhe	1040 mm		

Zubehör

120061		Seitenbesen für Kehrmaschine, Höhe x Länge x Breite 125 x 320 x 320 mm, Durchmesser 330 mm
--------	---	--