

## Nr. 159 Bügelseilrollen mit drehbarem Haken

Rolle aus Grauguss, Bügel aus Stahl, Haken aus Temperguss, Bügel und Haken verzinkt.  
Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.  
Alle Maße in mm.



<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
Rillengrund-Ø	22	30	36	44	60	78	98
Rillenbreite	6	9	10	11	13	16	16
Rillentiefe	4	5	7	8	10	11	11
Kranzbreite	10	14	15,5	18,5	20	24	26
Achslänge	21	26	28	30	33	44	53
Baulänge	65	78	94	104	132	164	200
Hakenlänge	29,5	29,5	35,5	35,5	42	45	62
Maulweite	10	10	10	10	11	14	17
Seil-Ø max.	5	8	9	10	11	14	14
Tragfähigkeit in kg	15	18	22	22	22	40	55
Gewicht in kg ca.	0,05	0,08	0,12	0,18	0,41	0,58	1,00

## Nr. 160 Bügelseilrollen mit Holzschraube

Rolle aus Grauguss, Bügel und Holzschraube aus Stahl verzinkt.  
Alle Maße in mm.



<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
Rillengrund-Ø	30	36	44	50	60	78	98
Rillenbreite	9	10	11	13	13	16	16
Rillentiefe	5	7	8	10	10	11	11
Kranzbreite	14	15,5	18,5	20	20	24	26,5
Achslänge	26	27	30	33	33	48	51
Baulänge	95	105	130	145	150	194	210
Schrauben-Ø	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	8	8
Schraubenlänge	45	45	60	60	60	70	70
Gewindelänge	27	27	40	40	40	40	40
Seil-Ø max.	8	9	10	12	12	15	15
Tragfähigkeit in kg	18	22	22	22	22	40	55
Gewicht in kg ca.	0,08	0,14	0,18	0,26	0,37	0,63	1,08