



**Bestellzeichen:** TAM131007  
**Artikelnummer:** 5814022  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074011442  
**E-Nummer:** 3438265  
 Finland: 3438265  
 Dänemark: 8212045279  
 Schweden: 5814022  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	130	95	65	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>	5.1	3.7	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Polyamid			SGS Fimko
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	PUR			
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
DRM 100	Tragschiene TS 15			
MP 1310	Montageplatte			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben			
DPS 14553	Plombierpfropfsatz			

