




Materialdatenblatt

06.02.2023

SBPAV06

Artikelnummer: 161-44150



Material:	Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Farbe:	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +130 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+120 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0
Wendelbreite (P):	10.0 mm
Wanddicke (WT):	0.8 mm
Bündel Ø max.:	40 mm
Bündel Ø min.:	7.5 mm
Nennmaß Ø:	6 mm

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.