



# GEKO 3500 E-A/ZG

Bestellnummer 986295

Alternative Kraftwerke in Zwei-Lager-Ausführung alws optimale Verbindung vorhandener Antriebseinheiten mit dem Bedarf an einer wirtschaftlichen Energiequelle. Ein problemloser Betrieb über Keilriemenscheibe Keilriemen oder elastische Kupplungen macht den GEKO-Asynchron-Generator zum universellen Energieträger. Lieferung mit Schaltkasten.



Attribut	Einheit	Wert
Drehzahlbereich	U min <sup>-1</sup>	3000
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	VA	3500
Spannung (1~)	V	230
Strom (1~)	A	15.2
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	24.2
Abmessungen	mm	393 x 291 x 198