

Artikelnummer: 122690

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, 3-benig, polyurethaanschuim, zwart

Langbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, polyurethaanschuim, zwart, div.
uitvoeringen: Beschermende hoek voor Knuffi
hoekbeschermprofiel type E, verschillende types
uitvoeringen

Zelfs in de modernste machines of opslagfaciliteiten zijn er nog steeds bronnen van gevaar voor de veiligheid van uw medewerkers. Met de Knuffi hoekbeschermer type E passend bij de Knuffi hoekbeschermer type E kan je er nu a'©a'©n van schilderen. Verbind de Knuffi beschermhoek met het hoekbeschermprofiel voor een betrouwbare allround stootbescherming. Zo maakt u niet alleen de scherpe randen van machines of rekken duurzaam en nauwkeurig passend, maar ook hun scherpe hoeken. Gewoon de geschikte uitvoering van de beschermhoek kiezen, de beschermfolie van het kleefoppervlak verwijderen en op de gewenste plaats aanbrengen - de beschermhoek zorgt met zijn enorme zelfklevende kracht voor de rest. Het kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. De verwerking uit polyurethaanschuim met vuilongevoelige kleurcoating is bestand tegen sterke temperatuurschommelingen van -40 tot +100 °C.

Belangrijke details:

- Beschermende hoek geschikt voor Knuffi hoekbeschermprofiel type E
- 2-poots ontwerp voor dubbelzijdige aansluiting rond 90 graden hoeken
- 3-poots uitvoering voor driezijdige aansluiting rond 90 graden hoeken
- Betrouwbare stootbescherming voor scherpe hoeken van bijvoorbeeld machines en rekken etc.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
- Oppervlakte ongevoelig voor vuil
- Sterke zelfklevende sterkte, eenvoudige installatie
- Kan individueel op maat gesneden worden
- Temperatuurbestendig: van -40 tot +100 °C.
- Materiaal: polyurethaanschuim
- Kleur: zwart
- Productie volgens ASR A1.3
- Brandtest volgens DIN EN 13501-1, klasse E.

