

Artikelnummer: 308609

Kurzbeschreibung: Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden: Houten frame van beukenhout, gelakt. Met vlakke stalen schep en vlakke stalen fitting over de gehele hoogte en een vlakke stalen behuizing. Niet-lege banden op aanvraag.

- emmerbreedte: 370 mm
- Bladdiepte: 140 mm
- Buitenafmetingen: B 620 x D 540 mm.
- Totale hoogte: 1350 mm
- Greephoogte: 1350 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel a^o: 260 x 85 mm
- Eigen gewicht: 20,5 kg

