


Zahnwellen Profil HTD, Aluminium und Stahl



Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Stahl.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 17491501, Zahnwelle HTD 8M, Aluminium, Zähnezahl 15

Andere Ausführungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Profil 8M, Aluminium


| Artikel-Nr. Aluminium | Zähne- zahl | D _e mm | L mm | Gewicht kg |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|
| 174 915 01 | 15 | 36,83 | 200 | 0,42 |
| 174 916 01 | 16 | 39,37 | 200 | 0,51 |
| 174 917 01 | 17 | 41,92 | 200 | 0,61 |
| 174 918 01 | 18 | 44,46 | 200 | 0,70 |
| 174 919 01 | 19 | 47,01 | 200 | 0,79 |
| 174 920 01 | 20 | 49,56 | 200 | 0,89 |
| 174 921 01 | 21 | 52,10 | 200 | 0,99 |
| 174 922 01 | 22 | 54,65 | 200 | 1,10 |
| 174 923 01 | 23 | 57,20 | 200 | 1,22 |
| 174 924 01 | 24 | 59,74 | 200 | 1,33 |
| 174 925 01 | 25 | 62,29 | 200 | 1,46 |
| 174 926 01 | 26 | 64,84 | 200 | 1,59 |
| 174 928 01 | 28 | 70,08 | 200 | 1,86 |
| 174 930 01 | 30 | 75,12 | 200 | 2,16 |
| 174 932 01 | 32 | 80,17 | 200 | 2,49 |
| 174 934 01 | 34 | 85,21 | 200 | 2,83 |
| 174 935 01 | 35 | 87,75 | 200 | 3,01 |
| 174 936 01 | 36 | 90,30 | 200 | 3,20 |
| 174 938 01 | 38 | 95,39 | 200 | 3,59 |
| 174 940 01 | 40 | 100,49 | 200 | 4,00 |
| 174 944 01 | 44 | 110,67 | 200 | 4,89 |
| 174 946 01 | 46 | 115,77 | 200 | 5,28 |
| 174 948 01 | 48 | 120,86 | 200 | 5,87 |
| 174 956 01 | 56 | 141,23 | 200 | 8,01 |
| 174 964 01 | 64 | 161,60 | 200 | 10,70 |
| 174 972 01 | 72 | 181,97 | 200 | 13,46 |

Profil 8M, Stahl

| Artikel-Nr. Stahl | Zähne- zahl | D _e mm | L mm | Gewicht kg |
|----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|
| 174 915 00 | 15 | 36,83 | 200 | 1,23 |
| 174 916 00 | 16 | 39,37 | 200 | 1,49 |
| 174 917 00 | 17 | 41,92 | 200 | 1,76 |
| 174 918 00 | 18 | 44,46 | 200 | 2,03 |
| 174 919 00 | 19 | 47,01 | 200 | 2,30 |
| 174 920 00 | 20 | 49,56 | 200 | 2,57 |
| 174 921 00 | 21 | 52,10 | 200 | 2,88 |
| 174 922 00 | 22 | 54,65 | 200 | 3,18 |
| 174 923 00 | 23 | 57,20 | 200 | 3,52 |
| 174 924 00 | 24 | 59,74 | 200 | 3,86 |
| 174 925 00 | 25 | 62,29 | 200 | 4,23 |
| 174 926 00 | 26 | 64,84 | 200 | 4,60 |
| 174 928 00 | 28 | 70,08 | 200 | 5,40 |
| 174 930 00 | 30 | 75,12 | 200 | 6,27 |
| 174 932 00 | 32 | 80,17 | 200 | 7,20 |
| 174 934 00 | 34 | 85,21 | 200 | 8,20 |
| 174 935 00 | 35 | 87,75 | 200 | 8,71 |
| 174 936 00 | 36 | 90,30 | 200 | 9,26 |
| 174 938 00 | 38 | 95,39 | 200 | 10,39 |
| 174 940 00 | 40 | 100,49 | 200 | 11,58 |
| 174 944 00 | 44 | 110,67 | 200 | 14,16 |
| 174 946 00 | 46 | 115,77 | 200 | 15,30 |
| 174 948 00 | 48 | 120,86 | 200 | 16,99 |
| 174 956 00 | 56 | 141,23 | 200 | 23,20 |
| 174 964 00 | 64 | 161,60 | 200 | 31,00 |
| 174 972 00 | 72 | 181,97 | 200 | 39,00 |



Bordscheiben Seite 198



Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.