


## Gewindestangen metrisch DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), Edelstahl

Gewindestangen mit metrischem ISO-Gewinde gerollt, in Edelstahl rostfrei, rechtsgängig.

Sonderlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.

Hinweis: Edelstahlmuttern neigen auf Edelstahl-Gewindestangen zum Festfressen (zur Kaltverschweißung) und müssen gut geschmiert werden.



### Edelstahl, mit metrischem Gewinde, rechtsgängig

Werkstoff: V2A, Farbmarkierung grün.

V4A, Farbmarkierung rot.

Länge wahlweise 1 m oder 2 m.




Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 650 990 03, Gewindestange DIN 976-1, V2A, M3 x 1 m

Artikel-Nr. V2A Länge 1 m	Artikel-Nr. V2A Länge 2 m	Artikel-Nr. V4A Länge 1 m	Artikel-Nr. V4A Länge 2 m	Gewinde mm	Steigung mm	Gewicht kg / 1 m	Gewicht kg / 2 m
650 990 03	-	650 994 03	-	M3	0,5	0,043	0,086
650 990 04	-	650 994 04	-	M4	0,7	0,078	0,155
650 990 05	-	650 994 05	-	M5	0,8	0,124	0,248
650 990 06	-	650 994 06	-	M6	1,0	0,177	0,354
650 990 08	650 992 08	650 994 08	650 995 08	M8	1,25	0,319	0,638
650 990 10	650 992 10	650 994 10	650 995 10	M10	1,5	0,502	1,004
650 990 12	650 992 12	650 994 12	650 995 12	M12	1,75	0,728	1,456
650 990 16	650 992 16	650 994 16	650 995 16	M16	2,0	1,33	2,66
650 990 20	650 992 20	650 994 20	650 995 20	M20	2,5	2,08	4,16
650 990 24	650 992 24	650 994 24	650 995 24	M24	3,0	3,00	6,00
650 990 30	650 992 30	650 994 30	650 995 30	M30	3,5	4,74	9,49

## Gewindestangen metrisch DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), Messing

Gewindestangen mit metrischem ISO-Gewinde, gerollt, aus Messing Ms60 (CuZn40), rechtsgängig.

Sonderlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.



### Messing, mit metrischem Gewinde, rechtsgängig

Werkstoff: Ms60 (CuZn40). Länge 1 m.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 650 403 00, Gewindestange DIN 976-1, M3, Messing

Artikel-Nr. Messing Länge 1 m	Gewinde mm	Steigung mm	Gewicht kg
650 403 00	M3	0,5	0,048
650 404 00	M4	0,7	0,085
650 405 00	M5	0,8	0,134
650 406 00	M6	1,0	0,192
650 408 00	M8	1,25	0,345
650 410 00	M10	1,5	0,542
650 412 00	M12	1,75	0,785
650 416 00	M16	2,0	1,44
650 420 00	M20	2,5	2,26



Loctite®  
Schraubensicherungen  
und Fügeprodukte  
Seite 1034.