

Datenblatt für Artikel 2154-80

HAZET Wasserwaage 80 cm 2154-80



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4000896246700
Type / Modell	2154
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	at
Zolltarifnummer	90318080

Datenblatt für Artikel 2154-80

BESCHREIBUNG

Anwendung:
Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen

Eloxierte Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°)
Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle
Hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage
Bruchfeste Acrylglas Blocklibellen
Temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20° C bis +50° C
Antistatische Libellenflüssigkeit
Extrem starkes Aluminiumprofil mit 590 g/m Profilgewicht
Acrylglas Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
Abmessungen / Länge: 800 mm

MERKMALE

Andere Merkmale

pattr10232438186108	Wasserwaage
pattr6356870421284	HAZET 2 Handwerkzeuge
proficl@ss 5.1-proficlassNumber	AAB710c004
pattr14400145097184	163-372/25 2157-1
pattr8144377702506	450 GRM
pattr504013777825	Industrie Handwerk
pattr7604938635306	800020 Aktions- Sonderartikel 800040 Neuheiten
pattr6260869239729	2154
pattr15228268283834	Mess-Technik
pattr344852022131	290020 Messmittel
pattr13492181384196	Mess-Technik Mess-Technik

BILDER



Datenblatt für Artikel 2154-80

