



Opis:

Zawory spustowe ECO ze złączką gwintowaną DIN 45, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z kanistrów przemysłowych i opakowaniowych, kolor: naturalny

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych HDPE/LDPE, z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z czerwoną złączką gwintowaną DIN
- niewentylowane
- przede wszystkim do kanistrów z dodatkowym otworem wentylacyjnym
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar (nie nadaje się do przechowywania i dozowania paliw i łatwo parujących substancji, ciśnienie wewnętrzne w zbiorniku może wzrosnąć do 1,0 bar)
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- Prędkość wypływu > 1,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)
- DIN 45 pasujący do kanistrów przemysłowych (nr art. 426201 i 426301)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	560200
GTIN	4007228560206
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,06

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	530 x 395 x 545

Masa brutto OJ (kg)	0,3
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	16
Liczba warstw	4
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

kartony/warstwa	4
Masa (kg)	308,0