


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6890 Rollenbahn



Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 112,5 mm. Höhe: 64 mm. Starr. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Hinweis	für Ladefläche 1010 x 520 mm
Gewicht (kg)	31
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8428392000
GTIN	4017976068909