


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 135820 Eurokasten-Roller



Winkelstahlkonstruktion mit mit Holzplattform bündig mit Rahmen und Schiebebügel. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	209
Nutzflächenlänge (mm)	605
Nutzflächenbreite (mm)	405
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	11
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976235820