

Rollcart Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit TPE-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 158323



Rollcart Sackkarre

Traglast 250 kg

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 630 x 450 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	TPE
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	250 mm
Schaufelbreite	400 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	180 mm	Sicherheitsgriff	ja

Material	Stahl	Ausführung	ohne Stützholme
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1200 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	630 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	450 mm
klappbar	nein	Gewicht	17 kg
Treppenkufen	nein		