


Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 958 x 324 mm, 32 Kästen aus Polypropylen, Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 207445



Komplett-Regal mit Top-Sichtlagerkästen

Grundregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 958 x 324 mm
- 32 Kästen aus Polypropylen
- Bestückung 16 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm, 16 x H x B x T 145 x 210 x 350 mm
- Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg
- Ebene(n) mit Anschlagkante
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen,

Diagonalverstreben, Ebenen und Kästen gem. Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	50 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Feldlast	500 kg
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben
Höhe	1850 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	958 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	324 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Regal Ausstattung	Sichtlagerkästen	Anlieferung	zerlegt
Kästen Anzahl	32 Stück	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben, Ebenen und Kästen gem. Angebot
Material Kasten	Polypropylen	Gewicht	51,29 kg

Zubehör

207446		Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 958 x 324 mm, 32 Kästen aus Polypropylen, Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
383996		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in blau
384037		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in gelb
384106		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in grün
384139		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 mm, Aus Polypropylen in rot
384183		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in blau
384219		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in gelb
384263		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in grün

384296		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in rot
--------	---	---

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz