

fetra Tischwagen

Traglast 300 kg, 2 Ebene(n) mit Holzplatte, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 433198



fetra
Transportgeräte



fetra Tischwagen

Traglast 300 kg

Tischwagen

- Traglast 300 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------|--------------------|---------|
| Transportgerät | Transportwagen | elektrisch leitend | nein |
| Wagentyp | Etagenwagen | Schiebebügel | 1 Stück |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Traglast | 300 kg | klappbar | nein |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenbreite | 600 mm | Bereifung | TPE |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Etagentyp | Holzplatte | Radlager | Rillenkugellager |
| Etagenausrichtung | gerade | Radanordnung | rechteckig |
| Höhe | 1020 mm | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Euronorm | nein | Garantie | 10 Jahre |
| Aufbauten | keine | Gewicht | 49 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 158758 |  | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm |
| 225606 |  | Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 1066 x 49 mm, Wand Höhe 1110 mm |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225622 |  | Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 309687 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 309723 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |

