


## Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 2, Höhe x Breite  
x Tiefe 1550 x 850 x 550 mm, 3  
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,  
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 523072



## Format Tresorbau Wertschutzschrank

### Sicherheitsstufe VdS 2

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 2
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 850 x 550 mm
- 3 Ebene(n)
- für 36 Ordner
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- 6 Schließbolzen Ø 40 mm
- zusätzlicher Schutz durch erweiterte Schlosspanzerung und Durchschlagsicherungsplatte
- Tür 123 mm stark

- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 681 kg

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	1475 mm
Schranktyp	Tresor	Breite innen	767 mm
Höhe	1550 mm	Innentiefe	383 mm
Breite	850 mm	Stärke Tür	123 mm
Tiefe	550 mm	Material	Stahl
Volumen	433 l	Oberfläche Korpus	lackiert
Sicherheitsstufe	VdS 2	Oberfläche Front	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Schließsystem	Doppelbartschloss
Ordnerkapazität	36 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	Schließbolzen Anzahl	6 Stück
Verriegelung	3-seitig	Durchmesser Schließbolzen	40 mm
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Farbe Boden	Korpusfarbe
versicherbar	ja	Oberfläche Boden	lackiert
Versicherungsschutz	gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €	Schrank Sicherheitsausstattung	zusätzlicher Schutz durch erweiterte Schlosspanzerung und Durchschlagsicherungsplatte
Einbruchschutz	ja	Gewicht	681 kg

## Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb