

PE-Auffangwanne

für 4 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen 120 l, Höhe x Breite x Tiefe 315 x 800 x 1200 mm, Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



Artikelnummer: 844749



Paletten-Auffangwanne

im Euro-Palettenmaß

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 4 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 120 l
- Höhe x Breite x Tiefe 315 x 800 x 1200 mm
- Aus Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport







Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	schwarz

Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	120 l	Material	Gitterrost Stahl
Kapazität	4 x 60-Liter-Fass	Oberfläche	Gitterrost verzinkt
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	315 mm	stapelbar	nein
Breite	800 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1200 mm	Gewicht	46 kg

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm