



## BRAVO Box 133 x 133 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 133 mm. Höhe = Innenhöhe.


Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Farbe	1 oder 2	Höhen						
		25 mm	32 mm	50 mm*	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

\* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt.  
(Innenhöhe tatsächlich 45 mm)

So bestimmen Sie  
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,  
weiss, standard:

**KB1050WH1**



## Rastereinsätze für BRAVO Box

Fächer für Röhrcen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,2 mm Ø	RB10151616N	RB10251616N	RB10301616N	RB10401616N	RB10651616N	RB10801616N
15x15 bis ca. 7,7 mm Ø	RB10151515N	RB10251515N	RB10301515N	RB10401515N	RB10651515N	RB10801515N
14x14 bis ca. 8,3 mm Ø	RB10151414N	RB10251414N	RB10301414N	RB10401414N	RB10651414N	RB10801414N
13x13 bis ca. 9,0 mm Ø	RB10151313N	RB10251313N	RB10301313N	RB10401313N	RB10651313N	RB10801313N
12x12 bis ca. 9,8 mm Ø	RB10151212N	RB10251212N	RB10301212N	RB10401212N	RB10651212N	RB10801212N
11x11 bis ca. 10,8 mm Ø	RB10151111N	RB10251111N	RB10301111N	RB10401111N	RB10651111N	RB10801111N
10x10 bis ca. 12,0 mm Ø	RB10151010N	RB10251010N	RB10301010N	RB10401010N	RB10651010N	RB10801010N
9x9 bis ca. 13,6 mm Ø	RB10150909N	RB10250909N	RB10300909N	RB10400909N	RB10650909N	RB10800909N
8x8 bis ca. 15,0 mm Ø	RB10150808N	RB10250808N	RB10300808N	RB10400808N	RB10650808N	RB10800808N
7x7 bis ca. 17,3 mm Ø	RB10150707N	RB10250707N	RB10300707N	RB10400707N	RB10650707N	RB10800707N
6x6 bis ca. 20,3 mm Ø	RB10150606N	RB10250606N	RB10300606N	RB10400606N	RB10650606N	RB10800606N
5x5 bis ca. 24,5 mm Ø	RB10150505N	RB10250505N	RB10300505N	RB10400505N	RB10650505N	RB10800505N
4x4 bis ca. 30,8 mm Ø	RB10150404N	RB10250404N	RB10300404N	RB10400404N	RB10650404N	RB10800404N
3x3 bis ca. 41,2 mm Ø	RB10150303N	RB10250303N	RB10300303N	RB10400303N	RB10650303N	RB10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegttem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** BRAVO Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegttem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x9 Fächern.

**KB1050WH1 + 0300909N = Art.-Nr. KB1050WH10300909N**