

Artikelnummer: 156833

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8470, 4 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür, B 1250 x T 700 x H 840-1040 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8470, 4 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür, B 1250 oder 1500 mm: Die Werkbank Serie 8470 bietet mit vier Schubladen und einem Fachboden hinter einer verschließbaren Tür viel Stauraum. Wahlweise ist die Werkbank Serie 8470 in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm bestellbar. Viel Stauraum bietet die Werkbank Serie 8470. Dafür sorgen zum einen die vier Schubladen, von denen je zwei 90 mm hoch und 180 mm hoch sind. Hinzu kommt der verstellbare Fachboden, der sich dank einer Tür mit Zentralverriegelung abschließen lässt. Stabilität und eine lange Lebensdauer gewährleistet die Schweißkonstruktion und die 40 mm starke Arbeitsplatte. Aus Buche-Massiv gefertigt, ist ihre Oberfläche bereits geschliffen und geölt. Mit seinen ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen ist es auch ein Leichtes, aufbewahrte Materialien schnell wiederzufinden. Die Werkbank Serie 8470 ist in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm verfügbar. Sie kann dank seiner Gestellfüße mit Niveaueausgleich und Anti-Rutsch-Noppen von 840 mm auf 1040 mm höhenverstellt werden. Insgesamt trägt die Werkbank Serie 8470 eine Flächenlast von 1250 kg und wird montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüße mit Niveaueausgleich und Anti-Rutsch-Noppe ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen 4 Schubladen: 2 x 90 mm, 2 x 180 mm 1 verstellbarer Fachboden mit Tür Tür: 1 x 540 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 840 bis 1040 mm



EAN/GTIN: 4040376258786