

Artikelnummer: 193359

Kurzbeschreibung: Tresor EMO 550/4

Langbeschreibung: Tresor EMO 550/4:

hochwertige Ausführung durch Widerstandsprüfung
beim Vds Prüflabor Köln Vds geprüftes
Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel optional
elektronisches Tastenschloss

Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 dreiseitige 25
mm starke Rundstahlriegelbolzen verhindern das
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen

Scharnierbändern Spezialpanzerung im
Verschlussbereich vorbereitet für Boden- oder
Rückenwandverankerung (Verankerungsmaterial

inkl.) Farbe: Lichtgrau RAL 7035 VdS -/ ECB S
Klasse - 0 nach EN 1143-1 gewerblich bis a'â€š-

10.000,-Technische Daten: Ma sse au ssen: H 550 x B 450 x T 400* mm Ma sse innen: H
456 x B 356 x T 299 mm Fassungsvermögen in A4-Ordnern: 4 (stehend) Fachböden
(Anzahl): 1 Gewicht: 93 kg* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Au ssenma
ss in der Tiefe um 15 mm. Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle (inkl. max. 30 Minuten
Haustransport). Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4045537102984