

## Moeren voor T-sleuf · DIN 508

23010.0104



### Productbeschrijving

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

### Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart

### Montage

De moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

### Tekening




### Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	d	Afmetingen				voor T-sleuven DIN 650 [mm]	Testkracht vlg. DIN 508 F min. [kN]	[g]	Artikelnr. <sup>1)</sup>
		a	e	h	k				
10	M6	9,6	15	12	6	10	16	14	23010.0104

<sup>1)</sup> Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

### Toepassingsvoorbeeld



## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."