

# Holzbohrer mit Zylinderschaft

- ▶ Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen
- ▶ Hartmetallbohrer, HSS-Spiralbohrer

## Hartmetallbohrer

- ▶ Für Hand- und Ständerbohrmaschinen



Durchmesser mm	Durchmesser Schaft	Länge mm	Art des Artikels	Bestell-Nr.	VE
5	5	70	für EverFix, Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	<b>0 046 083</b>	1 St.
6	6	70		<b>0 046 082</b>	1 St.
10	10	70	für VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 und VB 36 / 36 M	<b>0 046 079</b>	1 St.
15	10	90	für Rastex 15	<b>0 044 757</b>	1 St.
18	10	90	für VB 54 Toolex	<b>0 046 087</b>	1 St.
19	10	90		<b>0 046 078</b>	1 St.
20	10	90	für VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	<b>0 046 077</b>	1 St.
22,3	10	90		<b>0 046 076</b>	1 St.
25	10	90	für Rastex 25	<b>0 046 074</b>	1 St.
35	10	90	für AVB 4, AVB 5	<b>0 046 071</b>	1 St.
40	10	90		<b>0 046 086</b>	1 St.

## Hochleistungsschnellschnittstahl-Spiralbohrer (HSS)



- ▶ ø 5 mm
- ▶ Länge 90 mm
- ▶ Für Bohrungen durch gehärtete Bohrbuchsen ø 5 mm z. B. Bohrlehre Accura für Griffe und Exakta

Seitenverweis:

- ▶ Bohrlehre Accura für Griffe, siehe Seite 1028 - 1029
- ▶ Bohrlehre Exakta, siehe Seite 1034

Bestell-Nr.	VE
<b>0 044 766</b>	1 St.



[hettich.com/short/9f4add](https://hettich.com/short/9f4add)