

Produktdatenblatt

Marseille

E1138Z/42KV/42KVS

duraplus®



Artikelnummer	3656603
EAN-Code	4012789677478
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständigkeit	4
Türdicke	37-42 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Farbe	F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

