

Schake lampe d'avertissement

Ampoule : DEL, sortie de lumière double face en rouge, hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm, diamètre 180 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue

Numéro d'article: 218620



Schake Gyrophare de signalisation p. chantier

lampe d'avertissement





- convient pour le extérieur
- Ampoule : DEL
- classe d'efficacité énergétique A
- sortie de lumière double face en rouge
- hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm
- diamètre 180 mm
- alimentation électrique par pile 2x6 V
- équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue
- en plastique en jaune
- livré sans batterie

sécurisation de la circulation	système de balisage	largeur	190 mm
système de balisage	lampe d'avertissement	profondeur	175 mm
lieu d'utilisation	extérieur	alimentation	pile 2x6 V
type d'ampoule	DEL	équipement lampe d'avertissement	système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue
Classe d'efficacité énergétique	A	couleur du bac	jaune
matériau	plastique	volume de livraison	sans batterie
couleur de la lampe	rouge	Numéro d'enregistrement DEEE	DE56289493
sortie de lumière	double face	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
diamètre de la lampe	180 mm	Marque selon le registre alleman	Schake
hauteur	380 mm	Poids	1,1 kg

Accessoires

218621		clé de réserve pour lampe d'avertissement, en plastique en rouge
218622		pile pour lampe d'avertissement, 7 Ah tension, 6 V puissance

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique