

## **bott** **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 700 x 600 mm, plateau de table en linoléum, équipement : 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 231710**







### établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 700 x 600 mm
- plateau de table en linoléum
- épaisseur de panneau 30 mm
- équipement : 1 armoire
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 100 mm

## Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	930 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	700 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
épaisseur de panneau	30 mm	roulant	oui
hauteur réglable	non	nombre/type de roulettes	4 roul.
équipement établi	1 armoire	Diamètre de roue	100 mm
matériau de plaque	linoléum	Poids	47,554 kg
couleur de la plaque	gris		

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes