

armoire superposable pour Armoire vestiaire

4 compartiments, largeur
compartiment 250 mm, hauteur x
largeur x profondeur 500 x 1000 x 500
mm, porte à battants, butée de
porte à droite, angle d'ouverture de
porte 110 °, verrouillable avec
serrure à cylindre, corps en acier
avec thermolaquage RAL7016 gris
anthracite, face avant en acier
avec thermolaquage en RAL7035
gris clair



Numéro d'article: 267219



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 4 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 1000 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7016 gris anthracite
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Détails techniques

type d'armoire

armoire superposable

dimensions intérieures de 433 mm

		la por
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	verrouillable oui
compartiments	4 pièce	système de fermeture serrure à cylindre
hauteur	500 mm	Matériau corps acier
largeur	1000 mm	surface de corps thermolaqué
hauteur intérieure	471 mm	couleur du corps gris anthracite // RAL7016
profondeur	500 mm	matériau de face avant acier
profondeur intérieure	477 mm	surface de face avant thermolaqué
largeur de compartiment	250 mm	couleur de la face avant gris clair // RAL7035
type de porte	porte à battants	installation paroi
Butée de porte	à droite	norme Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
angle d'ouverture de porte	110 °	Poids 17,11965 kg
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	