

# NEC MultiSync EA271F black



<b>Bildschirmdiagonale (Zoll)</b>	27
<b>Bildschirmdiagonale (cm)</b>	68,6
<b>Bildschirmtechnologie</b>	LED
<b>Panel-Typ</b>	IPS
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	W-LED
<b>Form des Bildschirms</b>	Flach
<b>Sichtbare Größe (horizontal) (cm)</b>	69,8
<b>Sichtbare Größe (horizontal) (mm)</b>	697,89
<b>Sichtbare Größe (vertikal) (cm)</b>	33,6
<b>Sichtbare Größe (vertikal) (mm)</b>	336,3
<b>HD-Typ</b>	Full HD
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>	1920 x 1080
<b>Unterstützte Grafik-Auflösungen</b>	1920 x 1080 (HD 1080)
<b>Native Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Natives Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Pixel Abstand (mm)</b>	0,31 x 0,31
<b>Blickwinkel, horizontal (°)</b>	178
<b>Blickwinkel, vertikal (°)</b>	178
<b>Helligkeit (typisch) (cd/m<sup>2</sup>)</b>	250

<b>Reaktionszeit (ms)</b>	6
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Anzahl der Farben des Displays</b>	16,78 Millionen Farben
<b>Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse</b>	1
<b>DVI Anschluss</b>	Ja
<b>Anzahl DVI-D Anschlüsse</b>	1
<b>Anzahl DisplayPort Anschlüsse</b>	1
<b>Anzahl HDMI Anschlüsse</b>	1
<b>HDCP</b>	Ja
<b>Integrierter USB-Hub</b>	Ja
<b>Audioausgang</b>	Ja
<b>Miracast</b>	Nein
<b>Eingebauter Ethernet-Anschluss</b>	Nein
<b>WLAN</b>	Nein
<b>Bluetooth</b>	Nein
<b>Höhenverstellung</b>	Ja
<b>Schwenkbar</b>	Ja
<b>Neigungsverstellung</b>	Ja
<b>Pivot</b>	Ja
<b>Kabelsperre-Slot</b>	Ja
<b>VESA Montageadapter (mm)</b>	100 x 100
<b>VESA-Halterung</b>	Ja
<b>On-Screen-Display (OSD)</b>	Ja
<b>Ein-/Ausschalter</b>	Ja
<b>Stromverbrauch (in Betrieb) (W)</b>	17
<b>Stromverbrauch (typisch) (W)</b>	17
<b>Stromverbrauch (PowerSave) (W)</b>	0,27
<b>DDC/CI</b>	Ja
<b>Energy Star-zertifiziert</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Bezel Weite (bottom) (cm)</b>	1,73
<b>Bezel Weite (bottom) (mm)</b>	17,3
<b>Bezel Weite (side) (cm)</b>	1
<b>Bezel Weite (top) (cm)</b>	1
<b>Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)</b>	610,2
<b>Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)</b>	527,3
<b>Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)</b>	250
<b>Gewicht (mit Standfuß) (kg)</b>	7,6
<b>Gewicht (g)</b>	5000
<b>Gewicht (kg)</b>	5
<b>Breite (mm)</b>	610,2

<b>Höhe (mm)</b>	359,8
<b>Tiefe (mm)</b>	45,6
<b>Verpackungsbreite (mm)</b>	730
<b>Verpackungshöhe (mm)</b>	475
<b>Verpackungstiefe (mm)</b>	204
<b>Paketgewicht (kg)</b>	10,8
<b>Paketgewicht (g)</b>	10800
<b>Temperaturbereich in Betrieb (°C)</b>	5 - 35
<b>Temperaturbereich bei Lagerung (°C)</b>	-10 - 60
<b>Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)</b>	20 - 80
<b>Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) (%)</b>	10 - 85
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)</b>	10 - 85