

Productinformatie

97 43 200 A

Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



MM

- Tang zonder krimpprofiel, zonder koffer
- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	574 g
Afmetingen	200 x 95 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen